

Таблица распайки интерфейсных разъемов на весах CAS

Модель весов	Тип разъема, назначение выводов
AD, AD-H, AP, DB, DB-II, ER, ER-J, EB, EC	DB-9 : 2-TxD , 3-RxD, 7-GND
CL-5000, CL-5000J, LP-II, BW(new)	DB-9 : 2-TxD, 3-RxD, 5-GND
BW	DB-9 : 2-TxD, 1-RxD, 5-GND
LP(ver. 1.5), LP(ver. 1.6)	DB-25 : 2-TxD , 3-RxD, 7-GND
Модель весового индикатора	Тип разъема, назначение выводов
CI-1560, CI-2001A, CI-5010, CI-5200, CI-5500, CI-8000	DB-9 : 2-TxD , 3-RxD, 7-GND
CI-6000A, CI-6020	COM1 DB-9: 2-TxD , 3-RxD, 7-GND ; COM2 DB-9: 2-TxD , 3-RxD, 7-GND
CI-6000A1	COM1 DB-9: 2-TxD , 3-RxD, 5, 7-GND ; COM2 DB-9: 2-TxD , 3-RxD, 5-GND
NT-200 (CI-2001A1)	COM1 DB-9: 2-TxD , 3-RxD, 7-GND ; COM2 DB-9: 8-TxD , 9-GND
BW	DB-9 : 2-TxD, 1-RxD, 5-GND
BW(new)	DB-9 : 2-TxD, 3-RxD, 5-GND
RW	DB-9 : 2-TxD, 7-GND